

**Garant**
**CNMG 120412, Sorte: HB7415**


## Bestelldaten

Bestellnummer	250160 HB7415
GTIN	4045197661388
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CNMG 120412 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

 Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 4 mm

 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 70 m/min

## Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 70 m/min
Schnitttiefe $a_p$	1 - 4 mm
Eckenradius	1,2 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	TIM

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen