

**KOMET UniTurn®-Dreh-Klemmhalter für stehenden Einsatz (ohne Bohrstange), Schaft-Ø d / Bohrungs-Ø d1: 12/8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	240100 12/8
GTIN	4047109019348
Artikelklasse	24S

**Beschreibung****Verwendung:**

Zum Ausdrehen und Inneneinstecken auf der Drehmaschine.

**Technische Beschreibung**

Spannhöhe b	11 mm
Länge a	8 mm
Schaft-Ø d	12 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	70 mm
Länge l <sub>2</sub>	45 mm
Bohrungs-Ø d <sub>1</sub>	8 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidenhalter