

Garant**LED-Taschenlampe mit Batterien, Typ: 140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	081505 140
GTIN	4045197488367
Artikelklasse	01A

Beschreibung**Ausführung:**

Langlebige und sehr robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. **LED-Technologie** mit **ausgezeichneter Lichtleistung**.

- **Lichtkegel mit geringen Streulichtverlusten.**
- **Hohe Energieeffizienz für lange Leuchtdauer.**
- **Leuchtring zum einfachen Auffinden in der Dunkelheit.**
- **Spritzwassergeschützt, Schutzklasse IP54.**

Heckschalter.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081559 LR3.

Hinweis:

Passende Batterien finden Sie unter Nr. 081551 ff.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	2
Batterietyp	Micro, AAA
Lichtstrom	35 lm
Leuchtdauer	10 h
Kopf-Ø	16 mm
Gewicht	54 g

IP-Schutzart	IP 54
Gesamtlänge	140 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081551 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081553 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081552 LR3
Batteriehalter Ausführung 3AAA	081506 3AAA
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR3	081559 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081554 LR3