

Garant
HM-Bohrstange E.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 5/03mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260017 5/03
GTIN	4045197651860
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 0301..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	6 mm
ISO-Code Halter	E05H SCLCR/L03
Mittenversatz L_3	3 mm
Kopflänge L_1	10 mm
Plattengröße	3 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 19
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L_2	4,8 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	5 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Wendeplattenschrauben-Set Typ 19	269028 19
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500