



KOMET® UniTurn® Stechbohrstange, rechts, L2 = 15 mm, Ø Dmin / Stechbreite w: 5/2 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	240154 5/2
GTIN	4047109071773
Artikelklasse	24S

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff = BK 82.

Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Innenkühlung: ja

f: 2,25 mm

a: 4,7 mm

Schaft-Ø d: 8 mm

maximale Stechtiefe t_{max} : 1 mm

passender Klemmhalter Nr. 240100: 12/8; 16/8

Technische Beschreibung

maximale Stechtiefe t_{max}	1 mm
passender Klemmhalter Nr. 240100	12/8; 16/8
für Bohrungen ab Ø D _{min}	5 mm
Schaft-Ø d	8 mm
f	2,25 mm
Stechbreite w	2 mm
a	4,7 mm
Innenkühlung	ja

Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,02 mm/U
Nutzlänge	15 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 15 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Zubehör

KOMET UniTurn®-Dreh-Klemmhalter für stehenden Einsatz (ohne Bohrstange) Schaft-Ø d / Bohrungs-Ø d1 16/8 mm	240100 16/8
KOMET UniTurn®-Dreh-Klemmhalter für stehenden Einsatz (ohne Bohrstange) Schaft-Ø d / Bohrungs-Ø d1 12/8 mm	240100 12/8