



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA4515



Bestelldaten

Bestellnummer	250212 CA4515
GTIN	4960664599974
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120408 CA4515 Sorte: CA4515
 Spanbrecher: STD
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 7 mm
 Vorschub f : 0,05 - 0,7 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 110 - 360 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 7 mm
Vorschub f	0,05 - 0,7 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 m/min
Hauptanwendung	K
Spanbrecher	STD
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	CA4515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen