



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA4515



### Bestelldaten

Bestellnummer	250210 CA4515
GTIN	4960664599967
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CNMG 120404 CA4515 Sorte: CA4515  
 Spanbrecher: STD  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 7 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,7 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 110 - 360 m/min

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 7 mm
Spanbrecher	STD
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	K
Vorschub $f$	0,05 - 0,7 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 360 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	CA4515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen