



Akku-Schlagschrauber ohne Akku, Typ: 18LTX300



Bestelldaten

Bestellnummer	GG4061 18LTX300
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Große Drehmomente für schwere Schraubanwendungen.

Die Akku-Schlagschrauber der LTX-Klasse gibt es wahlweise mit einem maximalen Drehmoment von 300 Nm, 800 Nm oder 1750 Nm. Perfekt geeignet für kraftintensive Schraubarbeiten in allen Leistungsbereichen. Sie sind außerdem ausgestattet mit einem APS-Modus (Automatic Power Shift):

- **Lösen im APS-Modus: verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen.**
- **Verschrauben im APS-Modus: verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag.**

Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens 3 Jahre Garantie, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle LED-Arbeitslicht sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

- **Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Außenvierkant und 300 Nm.**
- **Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz.**
- **Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment.**
- **Zwölf Drehzahl-Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum.**
- **Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitstelle.**

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.

- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer. 3x Akku-Schlagschrauber Nr. 074061 Gr. 18LTX300.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

Leerlaufdrehzahl	0 - 2650 min ⁻¹
Anzahl enthaltener Akkus	0
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant
Motorbauweise	bürstenlos
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
typische Verwendung	Heavy Duty
Drehmomentstufen	12
maximales Losbrechmoment	480 Nm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Verpackung	Metabox
maximale Schlagzahl	3750 min ⁻¹
Gewicht ohne Akku	11 kg
maximales Drehmoment	300 Nm
Herstellerbezeichnung	SSW 18 LTX 300 BL
Akkuart	Lithium-Ion
Akkuspannung	18 V
Produktart	Schlagschrauber

Passende Produkte

Datenblatt

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG4061-18LTX300>
