



Stahl-Bohrstange A.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/06mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260028 12/06
GTIN	
Artikelklasse	25U

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A12M SCLCR/L06
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	14 mm
Wendeplattenschraube	269022 2
Plattengröße	6 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Mittenversatz L_3	7 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L_2	11 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	12 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Spannschraube Typ 2	269022 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500