

Garant
**eco-Klemmdrehhalter PDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links,
Schaft- / Plattengröße: 20/15 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250605 20/15
GTIN	4045197562821
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PDJNR/L 2020H15

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1506..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 41 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Unterlegplatte: 259031 13

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 13
Schaftgröße	20 mm
Kniehebel	259015 5
Funktionsbreite L ₄	25 mm

passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2020H15
Feder	259046 1
Plattengröße	15 mm
Kopflänge L ₁	41 mm
Kniehebelschraube	259018 5
Gesamtlänge L	100 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 5	259015 5
Unterlegplatte Typ 13	259031 13
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Kniehebel-Schraube Typ 5	259018 5
Feder Typ 1	259046 1
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500