


**CNMM 190612, Sorte: CA510**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250503 CA510
GTIN	4960664697311
Artikelklasse	25E

**Beschreibung**

CNMM 190612 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: PX

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 11 mm

Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	1 - 11 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Spanbrecher	PX
Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,25 - 0,9 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	1,2 mm
Sorte	CA510

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 190612
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen