

Garant**Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250608 32/15
GTIN	4045197654496
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	32 mm
ISO-Code Halter	DDJNR/L 3232P15
Kopflänge L ₁	40 mm
Pratze, Schraube, Feder	259035 2
Unterlegplatte	259031 28
Schraube für Unterlegplatte	259025 10
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Plattengröße	15 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 10	259025 10
Pratzeneinheit Typ 2	259035 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Unterlegplatte Typ 28	259031 28
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500