



KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendschneidplatten WOEX, Ø DC: 18mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 236630 18 |
| GTIN | 4047109100152 |
| Artikelklasse | 24P |

Beschreibung

Ausführung:

- **Achsversetztes Bohren: Ø-abhängig bis 1,5 mm.**
- **Spezielles Fertigungsverfahren für extrem große Spanräume bei höchster Steifigkeit.**
- **Spezifische Anstellung der Wendschneidplatten für rückzugsriefenfreie Bohrungen und exakte Maßhaltigkeit ($\pm 0,1$ mm im Regelfall).**
- **Innenkühlung direkt auf die Schneiden (ausgeklügelte Geometrie ideal für Minimalmengenschmierung).**
- **3 – 10 bar Kühlmitteldruck genügen.**
- **Für stehenden und rotierenden Einsatz.**

Verwendung:

Mit Wendschneidplatten Nr. 236740 – 237080.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendschneidplatten).

Hinweis:

- **Achtung! Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab. Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr! Bitte Schutzvorkehrungen treffen.**
- **Auf Anfrage – linksschneidend; – $2 \times D$, – andere Ø; – Sonderausführungen – Torsionsschwingungsdämpfer für ABS zur vibrationsarmen Bearbeitung, bei maximaler Standzeit und minimalem Geräuschpegel.**

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------------|
| Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| erreichbarer maximaler Ø durch Aussteuern | 19 mm |
| Schaft-Ø D_s | 25 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 030204 10-... |
| Nutzlänge L ₁ | 54 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 1 |
| Schaftlänge L _s | 56 mm |
| Serie | KUB Trigon® |
| Nenn-Ø D | 18 |
| Maximale Verstellgrenze V _{max} | 0,5 mm |
| Auskraglänge L _A | 78 mm |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D |
| Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Bohrverwendung | Zentrierbohren |
| Bohrverwendung | Durchbohren |
| Bohrverwendung | ballig |
| Bohrverwendung | bedingt Querbohren |
| Bohrverwendung | Auskesselung |
| Bohrverwendung | schräger Austritt |
| Bohrverwendung | schräg Anbohren |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Wendeplattenbohrer |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP | 674252 6IP |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m | 211750 0,6 |
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP1 | 239652 6IP1 |