



Eco BMT-Queraufnahme, BMT: 65



Bestelldaten

Bestellnummer	319886 65
GTIN	4069515001465
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen.

Geeignet für effiziente Kühlsysteme wie GARANT eco, aber auch andere Systeme. Optimierte Außenkontur. Skala zur optimalen Einstellung des Bearbeitungswerkzeugs. Druckplatte gefedert zur gleichmäßigen Klemmung der Drehstähle.

Für Innen# und Außenkühlung.

Geeignet für konventionelle Drehhalter.

Vorteil:

- Bauweise gewichts- und geometrieoptimiert.
- Prozesssicherheit durch hochwertige Materialien, Langlebigkeit.
- Brüniert für besseren Korrosionsschutz.
- Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar.

Verwendung:

Vorwiegend für Plan- und Innenbearbeitung.

Innen- und Außenbearbeitung in CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolvern.

Passend für:

CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolver.

- **ACCUWAY: UT-300**
- **DMC: DL 35; DL 40**
- **DN SOLUTIONS (FRÜHER DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT3100; PUMA 300 MS; PUMA 3100; SMX 2600; PUMA V400 M; PUMA MX2000; PUMA MX2500; PUMA MX2600; SMX 3100; PUMA VT450 M**
- **ECOCA: MT-3; MT-4**
- **EMAG: VL 6; VM 9; VMC 450**
- **EMCO: HYPERTURN 100 POWERMILL; MAXXTURN 110**
- **FOCUS CNC: FBL-300**
- **GANESH: ASL-15; ASL-78/105**
- **GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600**
- **HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30**
- **HARDINGE: ELITE 65 M ULTRA**
- **HEADMAN: T65**
- **HURCO: TMX10; TMX8**
- **HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230**
- **HYUNDAI WIA: L2000; L2600; L3000; L2100; LV450; HD2600; HD3100**
- **J.G. WEISSE: M-2 TM**
- **JOHNFORD: SL-60; SL-65**
- **LEADWELL: LTC-25**
- **LMW: LR30**
- **ROMI: GL 350**
- **SMART: NL 2500; NL 3000**
- **SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000**
- **SPINNER: TC800**
- **TAKISAWA TAIWAN: LX-2500; LX-3000; NEX-110**
- **TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120**
- **VICTOR: VTURN-A26; VTURN-S26; VTURN-A260**
- **WELE: HL-200**

Hinweis:

Weitere BMT-Halter mit unterschiedlichen Größen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Kompatibilität des Halters mit Ihrer Maschine vor dem Kauf eigenständig zu prüfen ist. Für eine korrekte Passform kann kein Gewähr übernommen werden.

Technische Beschreibung

h_2	85 mm
x	60 mm
Passende Maschinen	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon

Datenblatt

b_2	70,5 mm
L_1	70 mm
L_2	73 mm
h_1	25 mm
Produktart	Stahlhalter