

Garant
QuickTurn-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/15mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250606 25/15
GTIN	
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Vorteil:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Technische Beschreibung

Schaftgröße	25 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2525M15
Kopflänge L ₁	46 mm
Pratze	259038 7
Plattengröße	15 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Unterlegplatte	259031 29
Schraube für Unterlegplatte	259025 4
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn

Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannpratze Typ 6	259038 6
Unterlegplatte Typ 29	259031 29
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Schraube für Unterlegplatte Typ 4	259025 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannpratze Typ 7	259038 7