Garant

Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN.., links, Schaft-/Plattengröße: 25/15mm



Bestelldaten Bestellnummer 250609 25/15 GTIN 4045197650474 Artikelklasse 21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 28
Schaftgröße	25 mm
Plattengröße	15 mm
Pratze, Schraube, Feder	259035 2
Schraube für Unterlegplatte	259025 10
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2525M15
Funktionsbreite L ₄	32 mm
passende Wendeschneidplatte	DN 1506
Kopflänge L ₁	36 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen

Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 10	259025 10
Unterlegplatte Typ 28	259031 28
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Pratzeneinheit Typ 2	259035 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,	
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500	659957 500
cN·m	