

Garant**Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/15mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250609 25/15 |
| GTIN | 4045197650474 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Unterlegplatte | 259031 28 |
| Schaftgröße | 25 mm |
| Plattengröße | 15 mm |
| Pratze, Schraube, Feder | 259035 2 |
| Schraube für Unterlegplatte | 259025 10 |
| ISO-Code Halter | DDJNR/L 2525M15 |
| Funktionsbreite L ₄ | 32 mm |
| passende Wendeschneidplatte | DN.. 1506.. |
| Kopflänge L ₁ | 36 mm |
| Gesamtlänge L | 150 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | nein |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad |

| | |
|------------|-------------------|
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|---|-------------|
| Schraube für Unterlegplatte Typ 10 | 259025 10 |
| Unterlegplatte Typ 28 | 259031 28 |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20 | 674248 TX20 |
| Pratzeneinheit Typ 2 | 259035 2 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |