

Garant
**QuickTurn-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links,
Schaft- / Plattengröße: 20/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250607 20/11
GTIN	4045197650405
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Vorteil:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Innenkühlung: nein

ISO-Code Halter: DDJNR/L 2025K11

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1104..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 48,5 mm

Gesamtlänge L: 125 mm

Unterlegplatte: 259031 8

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	11 mm
Pratze	259038 6
Funktionsbreite L ₄	32 mm
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2025K11

Kopflänge L ₁	48,5 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 5
Unterlegplatte	259031 8
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Unterlegplatte	259211
Schraube für Unterlegplatte	259174
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Schraube für Unterlegplatte Typ 5	259025 5
Spannpratze Typ 6	259038 6
Unterlegplatte Typ 8	259031 8
Spannpratze	259350