

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter kurz, links, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250605 20/11
GTIN	4045197650320
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PDJNR/L 2020X11

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1104..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 25 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 33 mm

Gesamtlänge L: 92 mm

Unterlegplatte: 259031 12

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	33 mm
Kniehebelschraube	259018 4
Unterlegplatte	259031 12
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..

Feder	259046 2
Kniehebel	259015 4
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2020X11
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	92 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 12	259031 12
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehebel Typ 4	259015 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Kniehebel-Schraube Typ 4	259018 4
Feder Typ 2	259046 2