

**GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, vaporisiert, MF: 30X1,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	132885 30X1,5
GTIN	4069515002172
Artikelklasse	13V

Beschreibung**Ausführung:**

Prozesssicher einsetzbar in einem **breiten Materialspektrum**. Optimierte **Hals- und Nutenlänge** für **verbesserte Spanevakuierung** bei **tiefen** Gewinden. Leistungsstarker **HSS-E Schneidstoff** mit erhöhtem Vanadiumanteil für verbesserte **Verschleißfestigkeit**. **Oberfläche vaporisiert**, Kaltaufschweißungen werden vermindert.

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS E
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gewindegröße	M30×1,5
Gesamtlänge L	150 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Kernloch-Ø	28,5 mm
Anzahl Spannuten	4
Schaft-Ø D _s	22 mm
Norm	DIN 374
Schaft-Vierkant □	18 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewinde-Ø	30 mm
Gewindetiefe	90 mm

Datenblatt

Gewindeart	MF
Beschichtung	vaporisiert
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	ohne
Serie	Vap Tap
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	18 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	18 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	6 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	15 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		