



KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendschneidplatten WOEX, Ø DC: 15mm



Bestelldaten

Bestellnummer	236630 15
GTIN	4047109100107
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

- Achsversetztes Bohren: Ø-abhängig bis 1,5 mm.
- Spezielles Fertigungsverfahren für extrem große Spanräume bei höchster Steifigkeit.
- Spezifische Anstellung der Wendschneidplatten für rückzugsriefenfreie Bohrungen und exakte Maßhaltigkeit ($\pm 0,1$ mm im Regelfall).
- Innenkühlung direkt auf die Schneiden (ausgeklügelte Geometrie ideal für Minimalmengenschmierung).
- 3 – 10 bar Kühlmitteldruck genügen.
- Für stehenden und rotierenden Einsatz.

Verwendung:

Mit Wendschneidplatten Nr. 236740 – 237080.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendschneidplatten).

Hinweis:

- **Achtung! Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab. Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr! Bitte Schutzvorkehrungen treffen.**
- **Auf Anfrage – linksschneidend; – 2xD, – andere Ø; – Sonderausführungen – Torsionsschwingungsdämpfer für ABS zur vibrationsarmen Bearbeitung, bei maximaler Standzeit und minimalem Geräuschpegel.**

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP1 (0,6 Nm)
erreichbarer maximaler Ø durch Aussteuern	16 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 030204 10-...
Nutzlänge L ₁	45 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Schaftlänge L _s	56 mm
Serie	KUB Trigon®
Nenn-Ø D	15
für Zoll-Ø	19/32 Zoll
Maximale Verstellgrenze V _{max}	0,5 mm
Auskraglänge L _A	69 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	Auskesselung
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP1	239652 6IP1