

LOCTITE**Gewindedichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: 511**

Bestelldaten

Bestellnummer	083321 511
GTIN	5010266002996
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Geeignet für Metallgewinde bis M80 / R3.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
für Gewindegröße M bis	M80
für Gewindegröße Zoll	3 Zoll

Herstellerbezeichnung	LOCTITE 511
minimales Losbrechmoment	6 Nm
Funktionsfestigkeit nach	72 h
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Füllmenge	50 ml
geeignet für Einsatzbereich	Gewindedichtung
Dynamische Viskosität	9000 - 22000 mPas
Handfestigkeit nach	10 min
Chemische Basis	Dimethacrylatester
geeignet für Material	Metall
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
maximales Spaltmaß	0,15 mm
Form	pastös
Farbe	weiß
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Festigkeitsklasse	niedrigfest
Dichte	1,05 g/cm ³
Produktnameattribut	50 ml
Produktart	Dichtmittel