

Garant
Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/12mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260032 32/12
GTIN	4045197652287
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	22 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
ISO-Code Halter	A32S SCLCR/L12
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Plattengröße	12 mm
Unterlegplattenschraube	269013 5
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
Unterlegplatte	269005 6
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L_2	31 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 6	269005 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500