

Garant
**Stahl-Bohrstange A.. PDUNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 32/15mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250626 32/15
GTIN	4045197650603
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Federstift-Set	259047 2
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Mittenversatz L ₃	22 mm
Unterlegplatte	259031 28
Plattengröße	15 mm
Kniehebel	259015 8
Feder-Set	259044 2
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	40 mm
Kniehebelschraube	259018 7
ISO-Code Halter	A32S PDUNR/L15
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L ₂	31 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 7	259018 7
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Kniehebel Typ 8	259015 8
Unterlegplatte Typ 28	259031 28
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500