

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. PDUNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 40/15mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250626 40/15
GTIN	4045197650610
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	50 mm
ISO-Code Halter	A40T PDUNR/L15
Mittenversatz $L_3$	27 mm
Kniehebelschraube	259018 7
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Plattengröße	15 mm
Federstift-Set	259047 2
Feder-Set	259044 2
Kniehebel	259015 8
Unterlegplatte	259031 28
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe $L_2$	38,5 mm
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Schaft-Ø $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Unterlegplatte Typ 28	259031 28
Kniehebel Typ 8	259015 8
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebelschraube Typ 7	259018 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500