



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	250212 PR115S
GTIN	4960664035045
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Spanbrecher	MU
Vorschub f	0,09 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	25 - 70 m/min
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	PR115S
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlitten

Datenblatt

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen