



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	250210 PR115S
GTIN	4960664035007
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	MU
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	25 - 70 m/min
Hauptanwendung	S
Vorschub f	0,09 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	PR115S
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen