

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für mittlere Bearbeitung, Wiper



Bestelldaten

Bestellnummer	252073 HB7020-2
GTIN	4069515023016
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Sorte	HB7020-2
Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 420 m/min
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Spanbrecher	WSM
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen