

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	250658 HB7035-2
GTIN	4069515016803
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 m/min
Sorte	HB7035-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	SS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte

DNMG 150604

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen