


Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120416, für Grobzerspanung



Bestelldaten

Bestellnummer	250455 HB7020-2
GTIN	4069515022958
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120416
Schnitttiefe a _p	2 - 10 mm
Spanbrecher	SR
Eckenradius	1,6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Sorte	HB7020-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Datenblatt

Hauptanwendung

P

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen