



Vollbohrerhalter VARIA, VXT4, Spann-Ø D1: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319846 12
GTIN	4069739471167
Artikelklasse	33E

Beschreibung

Ausführung:

VXT – Doppelkonus Flexsystem. Drehmomentresistenz bis 200 Nm über Polygon.

Beschreibung:

VXT- Doppelkonus Flexsystem. Drehmomentresistenz bis 200 Nm über Polygon.

Vorteil:

- **Optimierte Stabilität und Dämpfung**
- **Werkzeugwechsel, Flexibilität und Modularität.**
- **Höchste Präzision und Wiederholgenauigkeit (+/- 0,002).**
- **Rückwärtskompatibilität zu VARIA VX**

Verwendung:

Schnellwechselsystem für Statische Drehanwendungen.

Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VXT3 und VXT4 bei 5,4 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentenschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen. Zur Reinigung der Varia Werkzeughalter und Wechseleinsätze empfehlen wir das EWS Clean und Reinigungsset.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	20 mm
--------------------	-------

Datenblatt

Außen-Ø D	42 mm
Aufnahme	VXT4
Produktart	Flächenspannfutter