



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA510



### Bestelldaten

Bestellnummer	250210 CA510
GTIN	4960664696895
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CNMG 120404 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	PS
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Vorschub $f$	0,15 - 0,35 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,5 mm

Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen