


Garant

Dreh-Wendeschnidplatte SNMM 120412, für Grobzerspanung



Bestelldaten

Bestellnummer	251386 HB7130-2
GTIN	4069515023078
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
ISO-Code Wendeschnidplatte	SNMM 120412
Sorte	HB7130-2
Eckenradius	1,2 mm
Spanbrecher	VR
Vorschub f	0,3 - 0,9 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	2 - 10 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschnaidplatte zum Drehen