

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	250760 HB7020-2
GTIN	4069515017060
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Spanbrecher	SM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 m/min
Sorte	HB7020-2
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,4 mm

Datenblatt

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen