

**Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160405R, für mittlere Bearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	251030 HB7020-2
GTIN	4069515017343
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 m/min
Spanbrecher	SM
Spanleitstufe	2,2 mm
Sorte	HB7020-2
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen