



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	250212 CA510
GTIN	4960664696901
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120408 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe a_p : 1 - 3,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	PS
Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	1 - 3,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen