



## KOMET KUB Pentron® Wendepplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 39,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	236603 39,5
GTIN	4047109201224
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Bohrungstoleranz:** D – 0,1 / + 0,3

#### Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605 – 236610.

#### Hinweis:

- **Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.**
- **Ausführung 2xD und 3xD mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.**
- **Achsversetztes Bohren bis  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.**

### Technische Beschreibung

Wendep Plattenschrauben-Set	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub>	63 mm
Anzahl Schneiden Z	1
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 120408 42-...
Nutzlänge L <sub>1</sub>	160 mm
Serie	KUB Pentron®
Nenn-Ø D	39,5
Auskraglänge L <sub>A</sub>	203 mm

Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	4xD
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 20IP	239652 20IP
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600