


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schrubbearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	252208 HB7140-2
GTIN	4069515022903
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	VG
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 m/min
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408

Datenblatt

Sorte	HB7140-2
Beschichtung	AlTiSiN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen