

**Garant**

## Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110202, für Schlichtbearbeitung



### Bestelldaten

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 260950 HB7020-2 |
| GTIN          | 4069515021272   |
| Artikelklasse | 21G             |

### Technische Beschreibung

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Sorte                                       | HB7020-2            |
| Hauptanwendung                              | P                   |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | TCMT 110202         |
| Spanbrecher                                 | SS                  |
| Eckenradius                                 | 0,2 mm              |
| Schneidstoff                                | HM                  |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 140 - 400 m/min     |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,2 - 1,5 mm        |
| Vorschub $f$                                | 0,07 - 0,25 mm/U    |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 3                   |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten          |

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen