

Garant

Frässtahl-Wendeschneidplatte XDPW 070308 SR, für Feedking HPC-Fräser, KU7710



Bestelldaten

Bestellnummer	212940 GGG
GTIN	4069515004930
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	XDPW 070308 SR
Eckenradius	0,8 mm
Typ	GGG
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,58 mm
Sorte	HB4225
Schneidstoff	Keramik
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,85 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,65 mm

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden

4

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	165 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	bedingt geeignet		