

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260142 HB7010-2
GTIN	4069515019682
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Toleranz	M
Spanbrecher	SM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB7010-2

Datenblatt

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen