

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260359 HB7010-2
GTIN	4069515020329
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Sorte	HB7010-2
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	SS
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,4 mm

Datenblatt

Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen