

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	260462 HB7020-2
GTIN	4069515020640
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 m/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7020-2
Toleranz	M

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen