

Garant

Mitlaufende Drehbankspitze mit Druckanzeige und verlängerter Spitze, Morsekegel: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	321780 5
GTIN	4069515008419
Artikelklasse	31Z

Beschreibung

Ausführung:

- Der einzustellende Druck (Spannkraft) ist direkt am Manometer-Schauglas in kN ablesbar.
- Kurze, stabile Bauart mit langgeführter Achse. Werkzeug durchgehärtet und fein geschliffen.
- Präzisionslagerung für hohe axiale Belastung und hohe Rundlaufgenauigkeit.
- Mit Spezialabdichtung gegen Schmutz und Kühlflüssigkeit, wartungsfrei durch Dauerschmierung.
- Längenausgleich durch Federpaket.

Mit verlängerter Spitze, Spitzenwinkel 60° / 30°.

Verwendung:

Überall dort, wo der Spanndruck in bestimmten Grenzen gehalten werden muss, um das Werkstück entweder nicht zu deformieren, oder aber mit genügend Druck sicher zu spannen.

- Als Gegenspitze zu Stirnmitnehmern Nr. 327400 – 327403, 327455 – 327465 da die Mitnehmer jeweils in das Werkstück eingedrückt werden müssen.
- Bei Werkstücken, welche sich durch große Zerspanungswärme stärker ausdehnen.
- Zum Spannen langer, schlanker Werkstücke, um das Durchbiegen zu verhindern.
- Zum Spannen schwerer Werkstücke, bei denen der Spanndruck kontrolliert werden soll.

Technische Beschreibung

Gehäuse-Ø D	92 mm
für Werkstückgewicht	1200 kg

Datenblatt

größter Spitzen-Ø 30° A	50 mm
Nutzlänge B	178 mm
maximaler Rundlauffehler	0,01 mm
Spitzenlänge C	77 mm
Morsekegel	MK5
maximale axiale Spannkraft	1650 daN
größter Spitzen-Ø 60° A	20 mm
Federweg	2,8 mm
Produktart	Zentrierspitze