

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	250652 HB7010-2
GTIN	4069515016605
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 500 m/min
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	SS

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte

DNMG110404

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen