

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	250058 HB7035-2
GTIN	4069515015622
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	SS
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7035-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm

Datenblatt

Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen