



## KOMET® Schruppstahl Form g, Typ: B00



### Bestelldaten

Bestellnummer	240074 B00
GTIN	4047109016378
Artikelklasse	24H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft.**

#### Schneidstoff:

**HSS/Co10** – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

#### Hinweis:

**Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.**

Schneidstoff: HSS Co 10

Bohrtiefe: 10 mm

für Bohrungen ab Ø: 2,5 mm

Gesamtlänge: 50 mm

Schaft-Ø: 8 mm

### Technische Beschreibung

Bohrtiefe	10 mm
Gesamtlänge	50 mm
für Bohrungen ab Ø	2,5 mm
Typ	B00
Schaft-Ø	8 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

