

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	261374 HB7035-2
GTIN	4069515022552
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SS
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035-2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U

Datenblatt

Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen