



Halter M-Drill, Schaft: MK3



Bestelldaten

Bestellnummer	080750 MK3
GTIN	4069515008587
Artikelklasse	BAW

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Die M-Drill Spannzangenfutter sind mit einem Aluminiumkühlring mit Bohrungen ausgeführt, um die beim Fließbohren entstehende Wärme effizient abzuführen. Dadurch wird keine Wärme in die Maschinenspindel eingebracht.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680 25.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

Technische Beschreibung

ER-Spannschlüssel	25
Außen-Ø D	42 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm

Datenblatt

Ersatz-ER-Spannmutter	25
für ER-Spannzangen	25
Spannbereich	1 - 16 mm
Produktart	Spannzangenfutter