



## Halter M-Drill, Schaft: MK2



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 080750 MK2    |
| GTIN          | 4069515008570 |
| Artikelklasse | BAW           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Die M-Drill Spannzangenfutter sind mit einem Aluminiumkühlring mit Bohrungen ausgeführt, um die beim Fließbohren entstehende Wärme effizient abzuführen. Dadurch wird keine Wärme in die Maschinenspindel eingebracht.

#### Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.

ER-Spannschlüssel Nr. 309680 25.

HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

### Technische Beschreibung

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Ausraglänge A-Maß | 76 mm     |
| Außen-Ø D         | 42 mm     |
| Spannbereich      | 1 - 16 mm |

## Datenblatt

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| ER-Spannschlüssel     | 25                |
| für ER-Spannzangen    | 25                |
| Ersatz-ER-Spannmutter | 25                |
| Produktart            | Spannzangenfutter |